



WXD000B

**Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Matières**

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitements	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	44,60 mm
Largeur	44,70 mm
Profondeur	8 mm

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non
---------------------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

**Adapté à**

Hager ga	
----------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui