



FL644A

Vnitřní dveře polyester 500x300 mm, System S

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	450 mm
Šířka	250 mm
Hloubka	20 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Vnitřní dveře

Materiál

Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyester vyztužený sklem
Povrch	Neošetřený

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Uzávěr dopplebart 3 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----