



WXD003N

gallery 2M Tecla VMC, preto

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polycarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	44,60 mm
Largura	44,70 mm
Profundidade	8 mm

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP21
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Textos

Impressão	Símbolo “velocidade de rotação”
-----------	---------------------------------

Adequado para

Hager gallery	
---------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim