



SA463

Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Numero di poli	4
Numero di poli	4P

**Corrente**

Corrente nominale	63 A
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947	0,80 kA

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	2,70 - 2,70 Nm
------------------------------	----------------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 415 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

**Numero di moduli**

Numero di moduli	4,50
------------------	------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Serie**

Altezza	83 mm
Larghezza	79 mm
Profondità	68 mm
Serie	83 x 79 mm

**Equipaggiamento**

Numero di contatti NA	5
Numero di contatti NC	1

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

**Connessione**

Sezione conduttore rigido	Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--

**Potenza**

Potenza dissipata totale	14,09 W
Potenza dissipata per polo In	3,69 W

**Illustrazioni | Disegni**

