




SA463

Interruttore non automatico 4 P 63 A 400 V AC accessoriabile 4.5 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Architettura

Numero di poli	4
Numero di poli	4P

Corrente

Corrente nominale	63 A
Corrente nominale di breve durata I _{cn} 1s IEC 60947	0,80 kA

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,70 - 2,70 Nm
------------------------------	----------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 415 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Numero di moduli

Numero di moduli	4,50
------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	79 mm
Profondità	68 mm
Serie	83 x 79 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti NA	5
Numero di contatti NC	1

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

Connessione

Sezione conduttore rigido	Sw: 6 - 25 mm ² - Aux: 1 - 10 mm ²
---------------------------	--

Potenza

Potenza dissipata totale	14,09 W
Potenza dissipata per polo I _n	3,69 W

Illustrazioni | Disegni

