



TYF784E

IP20



Knx uitbreidingsmodule analoge ingang, 4-voudig

Technische karakteristieken

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Spanning

Hulpspanning	24 - 24 V
--------------	-----------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Stroomverbruik	170 mA
----------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----