



WXD003B

**Enjolveur VMC gallery 2 modules pure**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir simple

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Matière**

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 44,60 mm

Largeur 44,70 mm

Profondeur 8 mm

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Equipement**

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP21

Résistance aux chocs IK IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Textes**

Impression Symbole « vitesse »

**Adapté à**

gallery

**Durabilité**

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui