



WXD003B

gallery 2M Tecla VMC, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Materiais

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 44,60 mm

Largura 44,70 mm

Profundidade 8 mm

Capacidade

Número de módulos 2

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP21

Resistência ao impactos IK IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Texto

Impressão Símbolo "velocidade de rotação"

Adequado para

gallery

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim