



FL647A

Controporta isolante, Orion.Plus, 650x500 mm

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	600 mm
Larghezza	450 mm
Profondità	20 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Tipo di porta quadro elettrico	Controporta

Materiali

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Trattamento	Non trattato

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Tipo di bloccaggio	Serratura con doppia barra 3 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----