



HWX029H

### Bobina di chiusura 380-480V AC (CC) per hw+ HW1/2/4/6

#### Caratteristiche tecniche

##### Potenza

Assorbimento potenza di spunto	200 VA
Consumo operativo	5 VA

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

##### Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	380 - 480 V
Tensione di isolamento nominale Ui	480 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	2

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si