



LNH2050T

Pojistka nožová, velikost NH2, 50A gG, 500V AC

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika gG

Pojistka

Velikost pojistky NH2C

Charakteristika pojistek gG

Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 0 - 500 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 500 - 500 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 50 A

Podmínky použití

Izolované Ne

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I_{cn} AC podle IEC 60898-1 120 kA

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 4,60 W

Rozměry

Výška 150 mm

Šířka 39 mm

Hloubka 72,5 mm