



LNH2050T

Pojistka nožová, velikost NH2, 50A gG, 500V AC

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vypínací charakteristika | gG |
|--------------------------|----|

##### Pojistka

|                   |      |
|-------------------|------|
| Velikost pojistky | NH2C |
|-------------------|------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Charakteristika pojistek | gG |
|--------------------------|----|

##### Napětí

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Typ napájecího napětí | AC |
|-----------------------|----|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Provozní napětí AC | 0 - 500 V |
|--------------------|-----------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Jmenovité napětí při AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|-------------------------------|-------------|

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 50 A |
|-----------------|------|

##### Podmínky použití

|           |    |
|-----------|----|
| Izolované | Ne |
|-----------|----|

##### Hlavní elektrické atributy

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 120 kA |
|----------------------------------------------------------------|--------|

##### Výkon

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 4,60 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Rozměry

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 150 mm |
|-------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 39 mm |
|-------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Hloubka | 72,5 mm |
|---------|---------|