



DNG7507507030B

Perforirani kanal DNG, PVC, 75x75 mm, siva

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	75 mm
Širina	75 mm
Dužina	2000 mm
Širina proreza	5 mm
Širina utora/slota	7,50 mm

Oprema

Poklopac je u opsegu isporuke	Da
-------------------------------	----

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
-----------	-----------------------

Funkcije

Samogasivo	Da
------------	----

Standardi

Klasa zapaljivosti prema UL94	V0
-------------------------------	----

Sigurnost

Klasa otpornosti na vatru	M1
---------------------------	----

Materijali

Boja	Kameno siva
RAL kod	7030

Arhitektura

Fleksibilno	Ne
-------------	----

Konfiguracija

Bočni zid	Perforirano
-----------	-------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da