



WXD003T

Tipka za ventilaciju, gallery, 2M, titanij

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Taster
-------------------------	--------

Materijali

Boja	Titanij
RAL kod	9006
Obrada površine	Satenska završna obrada
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	44,60 mm
Širina	44,70 mm
Dubina	8 mm

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Tekst

Otisak	Simbol „brzina rotacije”
--------	--------------------------

Pogodno za

Hager gallery	
---------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da