




52046089

Alimentatore con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto**Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'ingresso	100 - 240 V
Tensione d'uscita	24 - 24 V

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Vellutato

Serie

Altezza	80,50 mm
Larghezza	80,50 mm
Profondità	42 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Pezzo centrale per fissaggio a innesto
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì