



52046089

Q.1 System przywoławczy Zasilacz z ramką, biały aksamit

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Zakres napięcia wejściowego	100 - 240 V
Napięcie wyjściowe	24 - 24 V

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Aksamitny

Wymiary

Wysokość	80,50 mm
Szerokość	80,50 mm
Głębokość	42 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Element centralny do mocowania wtykowego
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak