




52046089

Noodoproepsyst. voeding +raam, berker Q.1, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Ingangsspanning	100 - 240 V
Uitgangsspanning	24 - 24 V

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Softfinish

Afmetingen

Hoogte	80,50 mm
Breedte	80,50 mm
Diepte	42 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

Q.x	
-----	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja