




52046089

Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, Q.1, polarna bijela pliš

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	24 - 24 V
Ulazni napon	100 - 240 V
Izlazni napon	24 - 24 V

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Baršunasto/pliš

Dimenzije

Visina	80,50 mm
Širina	80,50 mm
Dubina	42 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

Tekst

Način instalacije	Centralna ploča za plug in fiksiranje
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Q.x	
-----	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da