



52046089

Блок живлення від мережі 220В з рамкою, пол.білизна Q.x

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	24 - 24 V
Вхідна напруга	100 - 240 V
Вихідна напруга	24 - 24 V

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Оксамитовий

Розміри

Висота	80,50 mm
Ширина	80,50 mm
Глибина	42 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Тексти

Режим встановлення	Центральна пластина для вставного кріплення
Тип з'єднання	З гвинтовими клемами

Сумісний із

Q.x

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так