



52046099

Características técnicas

Tensión

Tensión de empleo	24 - 24 V
Tensión de entrada	100 - 240 V
Tensión de salida	24 - 24 V

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Aterciopelado
Material	Termoplástico

Dimensiones

Altura	80,50 mm
Anchura	80,50 mm
Profundidad	42 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
-------------------------------	------------

Texto

Tipo de montaje	Placa central para fijación por inserción
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas

Q.x

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí