




52046099

RWC-larm Q.3, trafo 230 V AC/24V DC, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
Ingångspänning	100 - 240 V
Utspanning	24 - 24 V

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Sammet
Material	Termoplast

Dimensioner

Höjd	80,50 mm
Bredd	80,50 mm
Djup	42 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	Centrumbricka för "plug-in" fixering
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Lämplig för

Hager Q.x	
-----------	--

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja