




WXP2005

Okvir, 5M, gallery, 71mm, sloj aluminija

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 1 |
| Broj modula | 5 |

##### Materijali

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Boja            | Aluminij                      |
| RAL kod         | 9006                          |
| Obrada površine | Mat                           |
| Materijal       | Aluminij<br>Polikarbonat (PC) |
| Obrada          | Brušeno                       |

##### Dimenzije

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 88 mm   |
| Širina | 163 mm  |
| Dubina | 9,30 mm |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Instalacija, montaža

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno |
|-----------------------------|------------------------|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

##### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|