



VH36EP

volta enc. PO 3 filas 36M p/parede oca

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 400 - 400 V

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Parede oca

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Potência

Perda máxima de potência por armário a $\Delta T=20K$ 22,50 W

Equipamento

Número de calhas 3

Número de filas 3

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Capacidade

Número de módulos 36

Número de terminais de meio módulo por calha 72

Funções

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 630,50 mm

Largura 348 mm

Profundidade 94,50 mm

Altura embutida 596 mm

Largura incorporada 314 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

Dimensões

Profundidade da montagem 90 mm

Número de unidades de largura 12

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente Não

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Materiais

Material Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Materiais

Resistente aos raios ultravioleta Sim

Ficha técnica do produto

VH36EP

índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----