




16236084

Β.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KOMMYTATEP Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος 58 mm

Πλάτος 58 mm

Βάθος 22,50 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφιγκτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφιγκτήρα

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

Κατάλληλο για

Berker Q.x

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι