



16236089

Wip 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele toets
-------------------	---------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	58 mm
Breedte	58 mm
Diepte	22,50 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig

Geschikt voor

Serie berker Q.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja