



16212045

**Bilanciere Berker R.1/R.3 nero lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

Colore Nero  
Codice RAL 9005  
finitura superficiale Lucido  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 57,80 mm  
Larghezza 57,80 mm  
Profondità 20 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
Resistenza agli urti IK IK05  
Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

**Testo**

Stampa Senza stampa  
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto  
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo  
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo  
Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere  
Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

R.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì  
Conformità REACH – SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì