



16212045

**Bilanciere Berker R.1/R.3 nero lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Materiali**

Colore	Nero
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	57,80 mm
Larghezza	57,80 mm
Profondità	20 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

BERKER R.x

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si