



16212035

Bilanciere con serigrafia per luce Berker R.1/R.3 nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Nero
Codice RAL 9005
finitura superficiale Lucido
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 57,80 mm
Larghezza 57,80 mm
Profondità 20 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44
Resistenza agli urti IK IK05

Testo

Stampa Con stampa simbolo luce
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

R.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACh - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì