



29452089



Derivazione per regolatore luce universale a manopola, R.classic bianco polare

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

Materiale Metallo  
Plastica

##### Serie

Asse del diametro 4 mm

Profondità di installazione 24 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 45 mm

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Interruttore a pulsante e rotativo

##### Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0,30 W

##### Testo

Condizioni di impiego Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetto a molla

##### Equipaggiamento

Ingresso stazione secondaria No

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si