




29452089

**Derivazione per regolatore luce universale a manopola, R.classic bianco polare****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Codice RAL	9010
------------	------

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Serie

Asse del diametro	4 mm
-------------------	------

Profondità di installazione	24 mm
-----------------------------	-------

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Profondità	45 mm
------------	-------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Interruttore a pulsante e rotativo
-------------------------------	------------------------------------

Potenza

Potenza assorbita in stand-by	0,30 W
-------------------------------	--------

Testo

Condizioni di impiego	Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio
-----------------------	--

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
------------------------------	----

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----