




29452089



Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací, Serie R.classic, bílá, lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Materiál	Kov Umělá hmota

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Vestavěná hloubka	24 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	45 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,30 W
---	--------

Texty

Napětí	Napěťová zkouška je možná bez demontáže
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano