



29452089



Пристрій додаткового кервання до диммерів R.Classic, пол.білизна

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Матеріал Метал
Пластик

Розміри

Вісь діаметра 4 mm

Вбудована глибина 24 mm

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 45 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

Потужність

Споживання енергії (режим очікування) 0,30 W

Тексти

Напруга Тест напруги можливий без демонтажу

Режим встановлення З розпірними лапками

Тип з'єднання Зі вставними клеммами

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так