



47157014

## K.X Gniazdo SCHUKO kompletne, pomarańczowy

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

### Materiały

Kolor Pomarańczowy

Kod RAL 2003

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

### Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

### Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Mocowanie za pomocą pazurów

### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

### Pojemność

Liczba modułów 1

### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

### Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

---

**Dodatkowe informacje**

Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

---

**Odpowiednie do**

K.x

---