




47157013

Presa SCHUKO Berker K.1 verde lucido

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Verde
Codice RAL	6029
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	31 mm
Profondità di installazione	32 mm

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----