




47157013

## Розетка з з/к, зелена, 16A/250В К.1

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

#### Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номинальна напруга | 250 V       |
| Номинальна напруга | 250 - 250 V |

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 6029 |
|---------|------|

#### Розміри

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Висота                                  | 71 mm |
| Ширина                                  | 71 mm |
| Кількість одиниць                       | 1     |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 31 mm |
| Вбудована глибина                       | 32 mm |

#### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ударостійкість IK                 | IK05 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |

#### Сумісний із

|            |  |
|------------|--|
| Berker K.x |  |
|------------|--|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|