



47157015

### Presa SCHUKO Berker K.1 rosso lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

##### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Materiali

Colore	Rosso
--------	-------

Codice RAL	3003
------------	------

finitura superficiale	Lucido
-----------------------	--------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

##### Serie

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Numero di unità	1
-----------------	---

Profondità delle scatole da incasso	31 mm
-------------------------------------	-------

Profondità di installazione	32 mm
-----------------------------	-------

##### Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
---------------------	--------------------

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
---------------------------------	--

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
--------------------------------	-------------------------

Inserto centrale ruotato	No
--------------------------	----

Con coperchio a cerniera	No
--------------------------	----

Con spinotto di protezione rotondo	No
------------------------------------	----

Con lampada di segnalazione	No
-----------------------------	----

Con serratura	No
---------------	----

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

##### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
--	----

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
-----------------------------------	----

Con illuminazione funzionale	No
------------------------------	----

##### Identificazione

Con stampa	No
------------	----

---

**Testo**

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

---

**Adatto per**

K.x

---

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----