



47157004

Utičnica, ŠUKO, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
Nazivni napon	250 - 250 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Nehrdajući čelik

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	31 mm
Ugrađena dubina	32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača	Stezaljka utikača
--------------------------	-------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Berker K.x

Održivost

Bez halogena

Da

Usklađeno sa RoHS

Da