




KDN599B

Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma L1NL2NL3N 35mm² 24M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Wymiary

Długość	964 mm
---------	--------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4000 V
--	--------

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 400 V
--	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	35 mm ²
--	--------------------

Typ złącza/wtyku	Szyna zbiorcza fazowa z widelkami
------------------	-----------------------------------

Pojemność

Liczba modułów	54
----------------	----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----