



16212089

Клавiша 1X з лiнзою, пол.бiлизна, R.x

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавiшний перемикач

Матеріали

Colour	Полярна бiлизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	57,80 mm
Ширина	57,80 mm
Глибина	20 mm

Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Так

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05
Використовується в більш високому класі IP	IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З'єднання хомутом
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Кнопка/однотактовий вимикач	Також для застосувань KNX: кнопковий, 1-груповий і груповий кнопковий, 1-груповий
Клавiшний вимикач/натискна клавiша	Для тумблерів Для перемикача/проміжного перемикача

Сумісний із

R.x

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так