



BDH480E

**Aardlekelement 4-polig 125 A 30mA A high immunity**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Nominale stroom                        | 125 A |
| Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub> | 30 mA |

**Architectuur**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 4 |
|--------------|---|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Installatie, montage**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Nominaal aandraaimoment | 3,50 - 3,50 NM |
|-------------------------|----------------|

**Vermogen**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 15 W |
|----------------------------------|------|

**Levensduur**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 7000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 1000 |

**Spanning**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>     | 500 V  |
| Nominale stroomhoudspanning U <sub>imp</sub> | 6000 V |

**Veiligheid**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type aardlekbeveiliging | A HI |
|-------------------------|------|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 6 |
|----------------|---|

**Connectiviteit**

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker                                 | Schroefaansluiting |
| Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte     |

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 103 mm |
| Breedte | 213 mm |
| Diepte  | 69 mm  |

**Afbeeldingen | tekeningen**

