




WXP2042

Okvir, 2-struki, vertikalni, gallery, 71 mm, sloj aluminija

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	4

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Polikarbonat (PC)
Obrada	Brušeno

Dimenzije

Visina	159 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm
Broj jedinica horizontalno	1
Broj jedinica vertikalno	2

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----