



WXP2042

Okvir, 2-struki, vertikalni, gallery, 71 mm, sloj aluminija

Tehničke karakteristike

Kapacitet

| | |
|-------------|---|
| Broj: | 2 |
| Broj modula | 4 |

Materijali

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Boja | Aluminij |
| RAL kod | 9006 |
| Obrada površine | Mat |
| Materijal | Aluminij Polikarbonat (PC) |
| Obrada | Brušeno |

Dimenzije

| | |
|--------|---------|
| Visina | 159 mm |
| Širina | 92 mm |
| Dubina | 9,30 mm |

Pribor

| | |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Instalacija, montaža

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|---------------------|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK | IK05 |

Uvjeti korištenja

| | |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|