



16212079

**Bilanciere con serigrafia per luce Berker R.1/R.3 bianco polare lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 57,80 mm

Larghezza 57,80 mm

Profondità 20 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Resistenza agli urti IK IK05

**Testo**

Stampa Con stampa simbolo luce

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere  
Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

R.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità REACh - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì