




16212079

**Vippa enkel, R.x, lins och lampsymbol, Plast, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Enkel vippa |
|---------------------|-------------|

**Material**

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Vit        |
| RAL-kod      | 9010       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

**Dimensioner**

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 57,80 mm |
| Bredd | 57,80 mm |
| Djup  | 20 mm    |

**Anslutning**

|                  |      |
|------------------|------|
| Typ av montering | Klor |
|------------------|------|

**Utrustning**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Ja |
|-------------------------------|----|

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

**Text**

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Präglad                         | Med tryckt belysningsymbol                          |
| Utförande                       | Klämfäste                                           |
| Belysning                       | Till belysnings- och övervakningskrets              |
| Tryckknapp                      | Även för KNX-applikationer: grupptryckknapp, 1-vägs |
| Vippa strömställare/ tryckknapp | Tryckknappar<br>Enkel                               |

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |