



WXD011B

**Enjoliveur interrupteur à voyant gallery 1 module pure**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Matière**

Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitements	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	44,60 mm
Largeur	22,20 mm
Profondeur	7,40 mm

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Oui
--	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

**Adapté à**

gallery	
---------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui