




WXD010T

## Centr.pl schakel/dk gallery 1m titanium

### Technische karakteristieken

#### Architectuur

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Bedieningselement | Enkele drukknop |
|-------------------|-----------------|

#### Bediening en signalisatie

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Materiaal

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Kleur                  | Titanium           |
| RAL-kleur              | 9006               |
| Afwerking oppervlakte  | Zijdemat           |
| Materiaal              | Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt             |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 44,60 mm |
| Breedte | 22,20 mm |
| Diepte  | 7,40 mm  |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Connectiviteit

|               |              |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

#### Uitrusting

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP21 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

#### Teksten

|        |               |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

#### Geschikt voor

|               |  |
|---------------|--|
| Hager gallery |  |
|---------------|--|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |