



WXD010T

gallery 1M Tecla, alumínio

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Materiais

Cor Titânio

Código RAL 9006

Acabamento Acabamento acetinado

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 44,60 mm

Largura 22,20 mm

Profundidade 7,40 mm

Capacidade

Número de módulos 1

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP21

Resistência ao impactos IK IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Texto

Impressão Sem gravação

Adequado para

gallery

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim