



WXD010T

Tipka, gallery, 1M, titanij

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Taster

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Materijali

Boja Titanij

RAL kod 9006

Obrada površine Satenska završna obrada

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 44,60 mm

Širina 22,20 mm

Dubina 7,40 mm

Kapacitet

Broj modula 1

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP21

Otpornost na udarce IK IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

gallery

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da