



29452045



Β.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 29442045 R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Διαστάσεις

Άξονας διαμέτρου 4 mm

Ενσωματωμένο βάθος 24 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 45 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,30 W

Κείμενο

Τάση Εφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Εξοπλισμός

Δευτερεύουσα είσοδος Όχι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι