



29452045



Sladdimмер universal, 1930/ R.classic, max. 10 slavar, Svart

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Färg Svart

RAL-kod 9005

Material Metall
Plast

Dimensioner

Axel diameter 4 mm

Inbyggnadsdjup 24 mm

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 45 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Ström

Strömförbrukning (standby) 0,30 W

Text

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Utförande Med klor

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Urustning

Omformare ingång Nej

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja